

**DISPOSITIVO: lotus® PRO SAO Dispenser    SOLUÇÃO: Ozono Aquoso Estabilizado (SAO™)**


Prima o **BOTÃO** para ON (“Ligado”), e depois encha:



**APENAS ÁGUA FRIA**

**NOTA**

- **DESLIGUE A ÁGUA E O EQUIPAMENTO** QUANDO NÃO ESTIVER A USAR.
- UTILIZE **APENAS ÁGUA FRIA**.


**APLICAÇÕES**


- Soalho, madeira, cerâmica, superfície vinílica
- Carpetes
- Cimento, ladrilhos, granito e pedra
- Casas de banho e balcões de cozinha
- Vidros, espelhos, aço inoxidável, superfícies cromadas
- Chuveiros, banheiras, sanitas, lavatórios
- Corrimões, escadas rolantes, elevadores
- Prateleiras, mesas de escritório, mesas em geral, cadeiras
- Eletrodomésticos

**SUBSTITUI**

- Produtos de limpeza em geral
- Produtos de limpeza para inox
- Produtos de limpeza para vidros
- Produtos de limpeza para carpetes
- Produtos de limpeza neutros
- Desinfetantes
- Desodorizantes




Para visualizar o vídeo de Como Fazer, digitalize o código QR



READY  
LOW FLOW  
**REPLACE CARTRIDGE**  
SERVICE



(11) 3042-6393 ou  
(11) 94064-9736  
www.tersano.com



READY  
LOW FLOW  
**REPLACE CARTRIDGE**  
SERVICE

Quando a luz **Replace Cartridge** (“Substitua o Cartucho”) está a piscar, restam 200 litros para o cartucho ser substituído. Quando a luz **Replace Cartridge** (“Substitua o Cartucho”) está amarela contínua, o cartucho e o filtro dessecante azul devem ser substituídos.

CARTUCHO	SAO-4 (Modelo #LCA112K-FB)	SAO-4 (Modelo #LCA114K-FB)	SAO-24 (Modelo #LCA118K-FB)
Tempo de desinfecção	Até 4 horas	Até 4 horas	Até 24 horas
Tempo de limpeza	Até 3 dias	Até 3 dias	Até 6 dias
Duração do Cartucho	3.000 litros <sup>1</sup>	6.000 litros <sup>1</sup>	3.000 litros <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Baseado na velocidade de fluxo de 8 lpm